



Liuskahiomalaikka SLTflex (ZA), kiinnitys M14, Ø 125 mm, Rakeisuus: 80



Tilaustiedot

Tilausnumero	566310 80
GTIN	4027497330942
Tuoteluokka	53L

Kuvaus

Malli:

Sirppimäiset lamellit (patentoitu) sidottu säteittäisesti kestävään GFK-runkoon. **Tukilaikaton rakenne** mahdollistaa **erittäin laajan lamellien ulkoneman**. Erittäin tiheälamellinen. M14-kierrekiinnitys, **kiinnitysmuttereita ei tarvita**.

Zirkonikorundi (ZA), hiova pintasideaine **yleiskäyttöön**.

Käyttö:

Vaikeapääsyisten kohteiden työstöön, muotohiontaan ja **pienahitsien puhtaaksihiontaan**. Suuri lamellien ulkonema mahdollistaa **pehmeän hionnan**.

Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	viisto, ulkonevat lamellit
Rakeisuus	80
Kiekon Ø	125 mm
Sarja	SLTflex
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	<0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Kierre	M14
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		