



Liuskahiomalaikka materiaaleille Alu, POLIFAN-CURVE (A), Kiekon Ø×Leveys: 115X16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566327 115X16
GTIN	4007220851968
Tuoteluokka	55P

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka pienahitsien vaativaan työstöön. **Säteittäismuoto ja erityinen lamellien sijoittelu** mahdollistaa säteittäisen hiontamateriaalin optimaalisen hyödyntämisen. Suuri hiontateho, pitkä käyttöikä ja muotolujuus.

SGP CURVE-ALU (A) raekokoa 40 alumiinille ja ei-rautametalleille ilman tukkeumia ja hankalia jäämiä.

Käyttö:

Tarkka pienahitsien viimeistelyhionta, viistäminen, purseenpoisto. Leveä malli (L) pienahitseille > 8 mm.

Tekninen kuvaus

Leveys säteen kohdalla	14 mm
Muodon kuvaus	radiaalinen
Laikan leveys	16 mm
Pienahitsisäteille	> 8 mm

Rakeisuus	40
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		