

**3M Roloc™****Pienoislaikka XL-UR, Ø 76,2 mm, Rakeistus-vertailu: 180/2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	554067 180/2
GTIN	30048011171860
Tuoteluokka	53M

## Kuvaus

### Malli:

Muovikierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Kuituhuopa, jossa hartsisidonnainen hiontaväline, **puristettu laikkamuoto**.

### Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta. Sopii erityisesti **viimeistelyhiontaan ja purseenpoistoon**. Tuottaa **hieron viimeistelyn** ja vähentää kaikkien materiaalien karheutta.

### Huomautus:

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

## Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Malli	2 A medium
Kovuusaste	pehmeä
Kiekon Ø	76,2 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Valmistajamerkintä	XL-DR
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kumialuslaikka M14-kiinnityskova ulko-Ø 75 mm	554088 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554093 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 75 mm	554089 75
Kumialuslaikka M14-kiinnityskova Ulko-Ø 75 mm	554094 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 75 mm	554091 75
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 75 mm	554092 75
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 75 mm	554090 75