

**Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova, Ulko-Ø: 50mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	554093 50
GTIN	4045197526243
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®)**. Kumilautaslaikka, jossa on sisäänrakennettu **1/4 tuuman kiinnitys ja 6 mm varsi**. Asennus M14-karaan sovittimella nro 554081.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

**Huomautus:**

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	25000 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø	50 mm
Varren Ø	6 mm
kiinnitys työkalun puolella	Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre

Kiinnitys koneenpuoliosaan	Varren Ø 6 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka