

Kierukkaporasarja HSS-E nro 114450, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10



Tilaustiedot

Tilausnumero	115320 1-10
GTIN	4045197024930
Tuoteluokka	11B

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta. Porat sarjatuotantoon.

Vahvistettu sydänosa. Kiiltävät **matalauraiset kierteet**, 3 mm viisteistä alkaen nitratut.

Teräväkärkinen, malli C, kokoon 3,9 mm asti.

Teräväkärkinen, malli S, koosta 4 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	19
Porausalue	1 - 10 mm
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 338
tyyppi	FS
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	130 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 2 mm	114450 2
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9

Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Kierukkaporat, HSS-EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-10	115470 1-10