

Garant**Pienoisjyrsinsarja, 7 osaa Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546960
GTIN	4045197156945
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Valikoimissa valikoidut pienoisjyrsinterät, erittäin käyttökelpoiset muodot ja mitat. Varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Toimituksen sisältö:

1 kpl/koko nro 546900 koot AS0313; AS0613; D0605; C0313; C0613; G0313; G0613.

Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Sarja	Z7-hammastus

Lastuava aine	KM
Varren Ø	3 mm
Jyrsintappien lukumäärä	7
Tuotetyyppi	Jyrsintappi