



## Liuskahiomalaikka teräkselle, POLIFAN-CURVE (ZA), Kiekon ØxLeveys: 115X14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566320 115X14
GTIN	4007220821671
Tuoteluokka	55P

### Kuvaus

#### Malli:

Liuskahiomalaikka pienahitsien vaativaan työstöön. **Säteittäismuoto ja erityinen lamellien sijoittelu** mahdollistaa säteittäisen hiontamateriaalin optimaalisen hyödyntämisen. Suuri hiontateho, pitkä käyttöikä ja muotolujuus.

**SGP CURVE STEELOX (ZA)** raekoko 40 tehokkaaseen työstöön.

#### Käyttö:

**Tarkka pienahitsien viimeistelyhionta**, viistäminen, purseenpoisto. Puolileveä malli (M) pienahitseille > 5 mm.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	radiaalinen
Laikan leveys	14 mm
Pienahitsisäteille	> 5 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	40

Leveys säteen kohdalla	11 mm
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		