

3M Roloc™**Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova, Ulko-Ø: 75mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554089 75
GTIN	4046719810611
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®)**.

Kumilautaslaikka, jossa on sisäänrakennettu **1/4 tuuman kiinnitys ja 6 mm varsi**. Asennus M14-karaan sovittimella nro 554081.

Roloc™-pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon turvallisesti kädenkäänteessä.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Ulko-Ø	75 mm
Varren Ø	6 mm
kiinnitys työkalun puolella	Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre

Kiinnitys koneenpuoliosaan	Varren Ø 6 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™
Tuotetyyppi	Tukilaikka