



## Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: A0616



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 A0616
GTIN	4007220937198
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriö

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus L<sub>1</sub>: 16 mm

Kokonaispituus: 55 mm

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Kokonaispituus	55 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Hammastustiheysaste	karkea
Pään Ø	6 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Muoto	A0616
Varren Ø	6 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi