



## Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: D1009



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 D1009
GTIN	4007220936863
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: pallo

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 9 mm

Kokonaispituus: 49 mm

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	49 mm
Muoto	D1009
Muodon kuvaus	pallo
Pään Ø	10 mm
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Hammastustiheysaste	karkea
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	9 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		