

**3M Roloc™****Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm, Ulko-Ø: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554090 50
GTIN	54046719218955
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®)**.  
Muovihiomalaikka, **kiinteä 6 mm:n varsi**.

Roloc™-pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon turvallisesti kädenkäänteessä.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

**Huomautus:**

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosuku	25000 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø	50 mm
Varren Ø	6 mm
kiinnitys työkalun puolella	Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre
Kiinnitys koneenpuoliosaan	Varren Ø 6 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™

Tuotetyyppi

Tukilaikka