



Hiomalaikka CC-GRIND-SOLID SG-teräs, Kiekon Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566360 125
GTIN	4007220237076
Tuoteluokka	550

Kuvaus

Malli:

Tehokas hiomalaikka, jossa **sisäänrakennettu lasikuiturunko** ja **patentoitu kiinnitys- ja jäähdytysjärjestelmä**.

Kiristysmutteri ei vaurioita työkappaletta käytössä. Käyttö sovittimen nro 566365 kanssa. Erittäin hyvä poistoteho kaikissa teräsrakenteissa..

Käyttö:

Kovien ja karheiden materiaalien hiontaan käsiteltäessä tasoja ja särmiä.

Taloudellinen vaihtoehto rouhintahiomalaikoille **niitä selvästi pienempien kuumuus-, melu-, pöly- ja värinähaittojen ansiosta**.

Huomaa pieni hiontakulma ja tehokas voimanlähde (>1200 W).

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	125 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
optimoitu materiaalille	teräs
suositeltu hiontakulma	5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Kerrostien lkm	1
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitysliappa M14 laikalle CC-GRIND-SOLID Kiekon Ø
115/125 mm

566365 115/125