



## Liuskahiomalaikka SLTflex (ZA), kiinnitys M14, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566300 40
GTIN	4027497309122
Tuoteluokka	53L

### Kuvaus

#### Malli:

**Sirppimäiset lamellit** (patentoitu) sidottu säteittäisesti kestävään GFK-runkoon. **Tukilaikaton rakenne** mahdollistaa **erittäin laajan lamellien ulkoneman**. Erittäin tiheälamellinen. M14-kierrekiinnitys, **kiinnitysmuttereita ei tarvita**.

**Zirkonikorundi (ZA)**, hiova pintasideaine **yleiskäyttöön**.

#### Käyttö:

**Vaikeapääsyisten kohteiden** työstöön, muotohiontaan ja **pienahitsien puhtaaksihiontaan**. Suuri lamellien ulkonema mahdollistaa **pehmeän hionnan**.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	viisto, ulkonevat lamellit
Rakeisuus	40
Kiekon Ø	115 mm
Sarja	SLTflex
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Raudan, rikin ja kloorin osuus	<0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Kierre	M14
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikukka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		