

Garant**Liuskahiomalaikka Huopa, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	566330 280
GTIN	4045197488879
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Huopa-liuskalaikat, **liuskamainen hiomahuopa** kiinnitettynä lasikuiturunkoon.

Käyttö:

- **Pintojen viimeistelyyn.**
- **Maalijäännösten poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja kevyeen purseenpoistoon.**
- **Isojen pintojen hienohiontaan ja viimeistelyyn.**

Suosittelun kierrosluku 5000 – 5800 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	280
Porauksen Ø	22,23 mm
Väri	sininen
Hienousaste	hieno
Muodon kuvaus	kartio
Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	A

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	13300 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskahiomaikikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		