



Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: G0820



Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 G0820
GTIN	4007220936993
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Suippokaari

Pään Ø: 8 mm

Pään pituus: 20 mm

Kokonaispituus: 60 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	karkea
Muodon kuvaus	Suippokaari
Muoto	G0820
Kokonaispituus	60 mm
Pään Ø	8 mm
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		