

**Garant****Liuskahiomalaikka Huopa, Ø 125 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilastiedot**

Tilausnumero	566340 180
GTIN	4045197488893
Tuoteluokka	56Z

**Kuvaus****Malli:**

Huopa-liuskalaikat, **liuskamainen hiomahuopa** kiinnitettynä lasikuiturunkoon.

**Käyttö:**

- **Pintojen viimeistelyyn.**
- **Maalijäännösten poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja kevyeen purseenpoistoon.**
- **Isojen pintojen hienohiontaan ja viimeistelyyn.**

Suosittelun kierrosluku 4600 – 5300 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	22,23 mm
Väri	punainen
Muodon kuvaus	kartio
Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Kiekon Ø	125 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	12200 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Liuskahiomaiketta

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		