



Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: G0618



Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 G0618
GTIN	4007220936948
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Muoto	G0618
Kokonaispituus	55 mm
Muodon kuvaus	Suippokaari
Pään Ø	6 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	18 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		