



Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: C0616



Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 C0616
GTIN	4007220937129
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriömäinen (WRC)

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus: 16 mm

Kokonaispituus: 55 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	6 mm
Muoto	C0616
Kokonaispituus	55 mm
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Hammastustiheysaste	karkea
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	16 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		