

Garant**Karalaikkasarja hieno, AR, Karalaikkojen lkm: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	550100 10
GTIN	4045197239082
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Varren Ø 3 mm × 30 mm. Suositeltu kehänopeus: 30 – 50 m/s.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarat roosa (AR)**. Keskikova malli.

Valikoimassa valikoidut hiomakarat, käytetyimmät muodot ja mitat.

Käyttö:

Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten yleiseen työstöön

Suosittelunopeus: 30 – 50 m/s.

Toimituksen sisältö:

Yksi kutakin karalaikkaa ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Hioma-aineen lyhenne: A

Varren pituus: 30 mm

Tekninen kuvaus

Karalaikkojen lkm	10
Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AR
Varren Ø	3 mm
Varren pituus	30 mm
Tuotetyyppi	Karalaikka