



Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: G1020



Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 G1020
GTIN	4007220952337
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren \varnothing 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Pään \varnothing	10 mm
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Muodon kuvaus	Suippokaari
Kokonaispituus	60 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Muoto	G1020
Varren \varnothing	6 mm
Pään pituus	20 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		