

Garant**Karalaikkasarja karkea, AR, Karalaikkojen lkm: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	550200 10
GTIN	4045197239099
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Varren Ø 6 mm × 40 mm.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarat roosa (AR)**. Keskikova malli.

Valikoimassa valikoidut hiomakarat, käytetyimmät muodot ja mitat.

Käyttö:

Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten yleiseen työstöön

Suosittelunopeus: 30 – 50 m/s.

Toimituksen sisältö:

Yksi hiomakara kutakin ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Hioma-aineen lyhenne: A

Varren pituus: 40 mm

Tekninen kuvaus

Karalaikkojen lkm	10
Hienousaste	karkea
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AR
Varren Ø	6 mm
Varren pituus	40 mm
Tuotetyyppi	Karalaikka