



Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: F0820



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 547100 F0820 |
| GTIN | 4007220936900 |
| Tuoteluokka | 55F |

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökaari

Pään Ø: 8 mm

Pään pituus: 20 mm

Kokonaispituus: 60 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Kokonaispituus | 60 mm |
| Hammastus, lyhytnimitys | STEEL |
| Hammastustiheysaste | karkea |
| Muodon kuvaus | Pyörökaari |
| Muoto | F0820 |
| Pään Ø | 8 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 20 mm |

| | |
|---------------|-------------|
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |