



Jyrsintappi Hammastus INOX - karkea, KM, Tyyppi: F0618



Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 F0618
GTIN	4007220900550
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren \varnothing 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Kokonaispituus	55 mm
Muoto	F0618
Pään \varnothing	6 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Hammastustiheysaste	karkea
Varren \varnothing	6 mm
Pään pituus	18 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		