



Karalaikkasarja hieno, AD-AW, Karalaikkojen lkm: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	550310 10
GTIN	4027497219902
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

LUKAS-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut LUKAS-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Varren Ø 3 mm × 50 mm.

Valikoimassa valikoidut hiomakararat, käytetyimmät muodot ja mitat.

Pienois-karalaikat, **sekarae (AD-AW)** mormaalikorundia, jalokorundi tummanpunainen ja yksikidekorundi valkoinen (LUKAS-nimitys NDW) rakeella 100 (hieno). Keraaminen sidos. Varren Ø 3 mm, varren pituus: 50 mm.

Käyttö:

Erittäin muotolujat karalaikat, soveltuvat erinomaisesti viimeistelyyn ja reunojen työstöön (**karkaistuissa**) työkalu- ja **Cr-Ni-teräksissä** työkalun- ja muotinvalmistuksessa. Suositeltu työstönopeus: 10 – 30 m/s.

Toimituksen sisältö:

1 karalaikka nro 551510 kutakin kokoa: ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

Hioma-aineen lyhenne: A

Varren pituus: 50 mm

Tekninen kuvaus

Karalaikkojen lkm	10
Hienousaste	hieno
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AD-AW
Varren Ø	3 mm
Varren pituus	50 mm
Tuotetyyppi	Karalaikka