



## Imukykyinen matto, 0,4×30 m, Käyttöalue: UNI



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 084390 UNI    |
| GTIN         | 2050001710758 |
| Tuoteluokka  | 08J           |

### Kuvaus

#### Malli:

Öljy- ja kemikaalipyyhe, **poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä.** Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne **soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen.** Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. **Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.**

**OIL**-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). **UNI**-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).

Imukykyinen matto, jossa **kolmikerroksinen rakenne** ja **tiivis, liukumaton kalvo.** Käytävien ja tuotantotilojen päällystämiseen sekä koneiden ympäristön suojaamiseen. Nesteet imeytyvät tehokkaasti nukkaan. **Sataprosenttinen lattiasuoja.**

### Tekninen kuvaus

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Väri                          | musta |
| Käyttöalue                    | UNI   |
| suurin talteenottotilavuus    | 103 l |
| Toimituksen koko kpl/kartonki | 2     |

Tuotetyyppi

Matto