



Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: D0605



Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 D0605
GTIN	4007220936832
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: pallo

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus: 5 mm

Kokonaispituus: 45 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Muoto	D0605
Kokonaispituus	45 mm
Pään Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Hammastustiheysaste	karkea
Muodon kuvaus	pallo
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	5 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		