



## Jyrsintappi Hammastus STEEL – karkea, KM, Tyyppi: F1020



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547100 F1020
GTIN	4007220936924
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **teräksen ja valuteräksen** työstöön.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökaari

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 20 mm

Kokonaispituus: 60 mm

Varren Ø: 6 mm

### Tekninen kuvaus

Muoto	F1020
Pään Ø	10 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Hammastustiheysaste	karkea
Kokonaispituus	60 mm
Hammastus, lyhytnimitys	STEEL
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm

Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		