

## Hienokierre Tappitulkki 6H, M x nousu: 26X1,5



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486100 26X1,5 |
| GTIN         | 2050001675491 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardin **DIN 2279 – 2299** mukainen.

**Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R).** Hylkypuoli merkitty punaisella.

**Käyttö:**

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Kierre           | M26         |
| Kierteennousu    | 1,5 mm      |
| Toleranssiluokka | 6H          |
| Standardi        | DIN 13      |
| Kierretyyppi     | MF          |
| Laatu            | 6           |
| Toleranssialue   | H           |
| Tulkkityyppi     | hylkytulkki |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Tulkkityyppi | menotulkki         |
| Kalibrointi  | L10                |
| Tuotetyyppi  | Kierre-tappitulkki |

**Palvelut**

|  |           |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm      | 028550 60 |