

## Hienokierre Menotulkkirengas 6g, M x nousu: 16X1,5



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486110 16X1,5 |
| GTIN         | 2050001035660 |
| Tuoteluokka  | 48B           |

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

**Käyttö:**

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

|                  |        |
|------------------|--------|
| Toleranssiluokka | 6g     |
| Kierre           | M16    |
| Kierteennousu    | 1,5 mm |
| Kalibrointi      | L12    |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Tulkkityyppi   | menotulkki             |
| Toleranssialue | g                      |
| Standardi      | DIN 13                 |
| Kierretyyppi   | MF                     |
| Laatu          | 6                      |
| Tuotetyyppi    | Kierremenorengastulkki |

### Palvelut

|  |            |
|--|------------|
| KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 20 mm        | 028600 20  |
| DAkkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm | 028640 100 |