

**Garant****Pienoiskaralaukka hieno, AR, Tyyppi: ZY0613****Tilaustiedot**

Tilausnumero	550400 ZY0613
GTIN	4045197239167
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT-karalaukat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaukat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarot roosa (AR)**. Keskikova malli.

Hieno rakeistus. Varren Ø 3 mm, varren pituus: 30 mm.

**Käyttö:**

**Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten** yleiseen työstöön

Suosittelunopeus: 30 – 50 m/s.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	hieno
Pään Ø	6 mm
Varren pituus	30 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	13 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AR

Tuotetyyppi

Karalaikka