

Garant**Karalaikka hieno, AR, Tyyppi: ZY1325****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 550700 ZY1325 |
| GTIN | 4045197239341 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarat roosa (AR)**. Keskikova malli.

Hieno rakeistus. Varren pituus 40 mm.

Käyttö:

Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten yleiseen työstöön

Suosittelty työstönopeus: 30 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------------|
| Hienousaste | hieno |
| Varren pituus | 40 mm |
| Pään Ø | 13 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 25 mm |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |

| | |
|--------------------|------------|
| Tuotenimen määrite | AR |
| Tuotetyyppi | Karalaikka |