



## Liuskakaralaikka INOXille, Rae 120, Pään Øxpään leveys: 30X10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	554310 30X10
GTIN	4045197235589
Tuoteluokka	52E

### Kuvaus

#### Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite. **Hiova sideaine** INOXille

#### Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	120
Pään leveys	10 mm
Enimmäiskierrosluku	25400 min <sup>-1</sup>
Suositteltu kierrosluku	16000 min <sup>-1</sup>
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	30 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 120
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		