

Kierre-menorengastulkkisarja, Sarjan sisältö: M3-M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	486060 M3-M12
GTIN	4045197295682
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Standardien DIN 2279–2299 mukaisille metrisille ISO-kierteille. Ulko-Ø pyälletty helposti tartuttavaksi.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Sisältö:

1 kierre-menorengastulkki nro 486010 kutakin kokoa M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lujan puukotelon, jossa vaahtomuoviverhoilu.

Huomautus:

Kysyttäessä on saatavana kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyör-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vastapäiväkierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Sarjan sisältö	M3–M12
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S14
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkki-rengassarja Sarjan sisältö M3-M12	020750 M3-M12
KalibrointiKierrenorengastulkki-sarja Sarjan sisältö M3-M12	020740 M3-M12

Tarvikkeet

KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M6	486010 M6
KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M5	486010 M5
KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M8	486010 M8
KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M10	486010 M10
KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M3	486010 M3
KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M4	486010 M4
KierreMenotulkki-rengas 6g Kierre M12	486010 M12