

Hienokierre Tappitulkki 6H, M x nousu: 12X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	486100 12X1
GTIN	2050001675323
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardin **DIN 2279 – 2299** mukainen.

Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M12
Kierteennousu	1 mm
Toleranssiluokka	6H
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Toleranssialue	H
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20