

Kierre-hylkyrengastulkkisarja, Sarjan sisältö: M3-M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Standardien DIN 2279–2299 mukaisille metrisille ISO-kierteille. Ulko-Ø pyälletty helposti tartuttavaksi. Hylkypuoli merkitty punaisella.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Sisältö:

1 kierre-hylkyrengastulkki nro 486050 kutakin kokoa M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lujan puukotelon, jossa vaahtomuoviverhoilu.

Huomautus:

Kysyttäessä on saatavana kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyör-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vastapäiväkierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Kalibrointi: S14

Standardi: DIN 13

Kierretyyppi: M

Tekninen kuvaus

Sarjan sisältö	M3–M12
----------------	--------

Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S14
Tuotetyyppi	Kierre-hylkyrengastulkkisarja

Palvelut

Kalibrointi Kierretulkki-rengassarja Sarjan sisältö M3-M12	011340 M3-M12
Merkintä lasermerkinnät Tyypit	018940
DAkkS-kalibrointi Kierrerengastulikki-sarja Sarjan sisältö M3-M12	019740 M3-M12
DAkkS-kalibrointi Kierretulkki-rengassarja Sarjan sisältö M3-M12	020750 M3-M12
Kalibrointi Kierrerengastulikki-sarja Sarjan sisältö M3-M12	020740 M3-M12

Tarvikkeet

Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M6	486050 M6
Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M5	486050 M5
Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M12	486050 M12
Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M10	486050 M10
Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M4	486050 M4
Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M8	486050 M8
Kierre Hylkytulkki-rengas 6g Kierre M3	486050 M3
Puinen rasia kierretulkki-rengassarjalle	486080