



Liuskakaralaikka INOXille, Rae 120, Pään Øxpään leveys: 50X20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	554310 50X20
GTIN	4045197235602
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite. **Hiova sideaine** INOXille

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	15300 min ⁻¹
Rakeisuus	120
Pään leveys	20 mm
Suositteltu kierrosluku	9000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	50 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 120
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		