

## Hienokierre Tappitulkki 6H, M x nousu: 20X1,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486100 20X1,5
GTIN	2050001675439
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardin **DIN 2279 – 2299** mukainen.

**Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R).** Hylkypuoli merkitty punaisella.

#### Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6H
Kierre	M20
Kierteennousu	1,5 mm
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	MF
Toleranssialue	H
Laatu	6
Tulkkityyppi	hylkytulkki

Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

**Palvelut**

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90