

**3M****Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 987C, Ø 125 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566486 36
GTIN	30051141276183
Tuoteluokka	53F

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnitetty lisähionta-aine pitää hiomalaikat viileinä värjäämättä ja vähentää voitelevien materiaalien tukkeutumista.

Tarkkuusmuotoillut **suurtehohiomarakeet** 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. **Erittäin hyvä aineenpoisto**, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Kärkityyppi Cubitron™ II. Erittäin hyvä poistoteho.

**Käyttö:**

**Ruostumattoman teräksen, alumiinin, titaanin ja nikkelseosten työstöön.**

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa **miellyttävän, ergonomisen työskentelyn** vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	36
-----------	----

Kiekon Ø	125 mm
Sarja	Cubitron™II
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	12200 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaiikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kuitulaikan tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 125 mm	566692 125
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 125 mm	566672 125
Kuitulaikan tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 125 mm	566690 125