

**Fiiberilaikka, normaalikorundi (A), Ø 125 mm, Rakeisuus: 36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566510 36
GTIN	4045197681010
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.

Yleiskäyttöinen HOLEX-fiiberikiekko kaikkien metallien hiontaan. Hiomarae: **Normaalirae (A)**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 566670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin **mukautuvaan hiontaan**.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm

Sovitin	Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Porauksen Ø	22,23 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

ISO-tukilaikkakeskikova/uritettu Ulko-Ø 117 mm	566670 117
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 125 mm	566672 125
ISO-tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 117 mm	566650 117