



## Fiiberikiekko ZF 714, zirkonkorundi (ZA), Ø 115 mm, Rakeisuus: 24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566430 24
GTIN	4018875997192
Tuoteluokka	56V

### Kuvaus

#### Malli:

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **volkaanikuitua**. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.

**Fiiberikiekot VSM F 714, hiovat nopeasti ja voimakkaasti**, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä.

Eryteisesti seostetuille teräksille, ei-rautametalleille ja harmaavalulle.

Hiomarae: **zirkonkorundi (ZA)**, hiova pinnoite.

#### Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670.

**Tasaisten ja kaarevien pintojen** hyvin mukautuvaan hiontaan.

### Tekninen kuvaus

Rakeisuus	24
Kiekon Ø	115 mm
Sarja	ZF714-hammastus
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Hioma-aineen alusta	Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

ISO-tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 108 mm	566650 108
ISO-tukilaikkakeskikova/uritettu Ulko-Ø 108 mm	566670 108
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 115 mm	566672 115