

**Fiiberikiekk (KF 708), puolijalokorundi (A), Ø 180 mm, Rakeisuus: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566600 16
GTIN	4018875993743
Tuoteluokka	56V

Kuvaus**Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.

Laadukas yleiskäyttöinen fiiberikiekk VSM-KF 708 metallien, muovin, puun jne. hiontaan. Hiomarae: **puolijalokorundi (A)**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 566670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	16
Valmistajamerkintä	VSM KF 708
Kiekkon Ø	180 mm
Sarja	KF708
Hioma-aine	Puolijalokorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 180 mm
Sovitin	Roloc™ pikavaihtojärjestelmä
Porauksen Ø	22,23 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	8488 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 180 mm	566672 180
---------------------------------------	------------

ISO-tukilaikkakeskikova/uritettu Ulko-Ø 172 mm	566670 172
ISO-tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 172 mm	566650 172