

**Kuituhiomalaikka XF 850 (CER), Ø 125 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566556 40
GTIN	4018875669761
Tuoteluokka	56V

Kuvaus**Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22 mm, hiusristikko.

Yleiskäyttöinen fiiberikiekko VSM XF 850, erittäin hyvä ja voimakas hiontateho, pitkä käyttöikä. Pysyy viileänä. Sopii erittäin hyvin kaikille seostetuille teräksille sekä alumiiniseoksille.

Hiomarae: **Keramiikkarae (ZA-seos), jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 6670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin mukautuvaan hiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm
Sarja	XF850
Hioma-aine	Keramiikkarae, ZA-seos, jossa hiova pinnoite (TOP SIZE)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Hioma-aineen alusta	Kuituhiomalaikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	alumiini
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

ISO-tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 117 mm	566650 117
ISO-tukilaikkakeskikova/uritettu Ulko-Ø 117 mm	566670 117
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 125 mm	566672 125

