

**Fiiberilaikka, normaalikorundi (A), Ø 125 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566510 80 |
| GTIN | 4045197292025 |
| Tuoteluokka | 52M |

Kuvaus**Malli:**

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.

Yleiskäyttöinen HOLEX-fiiberikiekko kaikkien metallien hiontaan. Hiomarae: **Normaalirae (A)**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin, kehänopeus enintään 80 m/s. Vaatii aluslaikan nro 566650 / 566670.

Tasaisten ja kaarevien pintojen hyvin **mukautuvaan hiontaan**.

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Rakeisuus | 80 |
| Kiekon Ø | 125 mm |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Hioma-aineen alusta | Vulkaanikuitu |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sovitin | Roloc™ pikavaihtojärjestelmä |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| sopii pikavaihtojärjestelmään | Roloc™ |
| optimoitu materiaalille | teräs |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Enimmäiskierrosluku | 12200 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Kuituhiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| INOX | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| ISO-tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 117 mm | 566650 117 |
| Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 125 mm | 566672 125 |
| ISO-tukilaikkakeskikova/uritettu Ulko-Ø 117 mm | 566670 117 |