




## Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 115 mm, Rakeisuus: 80



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566480 80
GTIN	30051141276275
Tuoteluokka	53F

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuusmuotoillut **suurtehohiomarakeet** 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. **Erittäin hyvä aineenpoisto**, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Kärkityyppi Cubitron™ II. Suurin mahdollinen hiomateho.

#### Käyttö:

**Teräksen** ja ei-rautametallien työstöön.

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa **miellyttävän, ergonomisen työskentelyn** vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	982 C
Rakeisuus	80

Kiekon Ø	115 mm
Sarja	Cubitron™II
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määräite	Ø 115 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	Valurauta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

---

## Tarvikkeet

Kuitulaikan tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 115 mm	566690 115
Kuitulaikan tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 115 mm	566692 115
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 115 mm	566672 115