


**Fiiberilaikka Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 178 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566490 60
GTIN	30051141277401
Tuoteluokka	53F

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusmuotoillut **suurtehohiomarakeet** 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. **Erittäin hyvä aineenpoisto**, pitkä käyttöikä ja tasainen pinnan viimeistely.

Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa **vulkaanikuitua**. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko. Kärkityyppi Cubitron™ II. Suurin mahdollinen hiomateho.

Käyttö:

Teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa **miellyttävän, ergonomisen työskentelyn** vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Valmistajamerkintä	982 C

Kiekon Ø	178 mm
Sarja	Cubitron™II
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Hioma-aineen alusta	Vulkaanikuitu
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 178 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
optimoitu materiaalille	Valurauta
optimoitu materiaalille	Ei-rautametallit ja värimetallit
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kuituhiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kuitulaikan tukilaikkajoustava/sileä Ulko-Ø 180 mm	566692 180
Kuitulaikan tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 180 mm	566690 180
Tukilaikkakova/uritettu Ulko-Ø 180 mm	566672 180