

Putkikierre Tappitulkki, Kierre: G3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierre	G3/8
Kierteen Ø	16,66 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Toleranssiluokka	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20