

Hienokierre Hylkytappitulkki 6H, M x nousu: 50X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	486130 50X1,5
GTIN	2050001675859
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M50
Kierteennousu	1,5 mm
Toleranssiluokka	6H
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Toleranssialue	H
Laatu	6

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L11
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028540 90
KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60