

Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G1.1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G1.1/4
GTIN	2050001035950
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	11
Kierre	G1.1/4
Kierteen Ø	41,91 mm
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	menotulkki

Kierretyyppi	G
Standardi	DIN 228
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60