

Hienokierre Menotulkkirengas 6g, M x nousu: 36X2



Tilaustiedot

Tilausnumero	486110 36X2
GTIN	2050001041845
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6g
Kierre	M36
Kierteennousu	2 mm
Kalibrointi	L12

Tulkkityyppi	menotulkki
Toleranssialue	g
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60