

Hienokierre Menotappitulkki 6H, M x nousu: 42X2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486120 42X2 |
| GTIN | 2050001675668 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|--------|
| Kierteennousu | 2 mm |
| Toleranssiluokka | 6H |
| Kierre | M42 |
| Toleranssialue | H |
| Kierretyyppi | MF |
| Standardi | DIN 13 |
| Laatu | 6 |

| | |
|--------------|------------------------|
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Kalibrointi | L11 |
| Tuotetyyppi | Kierre-menotappitulkki |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm | 028540 90 |
| KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028500 60 |